

ミスコピー控除方法について

機 種	ミスコピー控除方法
モノクロ専用機	不良コピー／プリントが発生した場合、甲は当該不良コピー／プリントを保管し、乙の技術者が甲を訪問した際これを示し、技術者が当該コピー／プリントの発生が乙の責の帰するものと認めたものに限り、その数を総使用コピー／プリント数から差し引きします。
Acolor 620/ 621/ 628/ 630/ 631/ 635/ 636/ 930/ 931/ 935/ 936 DocuColor 4055/ 5065/ 1250/ 1255/ 1256/ 1257/ 620/ 5151P/ 5656P/ 5656PN/ 7171P/ 7171P(Model-PR)/ 7171P(Model-FA)/ 5656PN(Model-FA) DocuCentre C1101/ C2100/ C2101 DocuCentre Color 160/ 240/ 320/ 400/ a250/ f250/ a360/ f360/ a450/ f450/ 500 DocuCentre C2521/ C3626/ C4535/ C5540/ C6550/ C7550 ApeosPort C2521/ C3626/ C4535/ C5540/ C6550/ C7550 DocuCentre II C2200/ C3300/ C4300/ C5400/ C6500/ C7500 ApeosPort II C2200/ C3300/ C4300/ C5400/ C6500/ C7500 DocuCentre-III C2200/ C3300/ C4400/ C2205/ C3305/ C4405/ C5500/ C6500/ C7600 ApeosPort-III C2200/ C3300/ C4400/ C2205/ C3305/ C4405/ C5500/ C6500/ C7600 DocuPrint C3450 d/ 2450/ CP310 dw/ CP210 dw/ CM310 z/ CM210 z/ C2450 II	「テスト控除後コピー／プリント数」に黒モードは 2%、カラーモードは 3%を乗じた枚数を不良コピー／プリントとみなし、各モードのコピー／プリント数から差し引きします（小数点以下切り上げ）。
DocuCentre-IV C2260/ C2263/ C2270/ C2275/ C3370/ C3375/ C4470/ C4475/ C5570/ C5575/ C5580/ C6680, C7780 ApeosPort-IV C2270/ C2275/ C2275R/ C3370/ C3375/ C3375R/ C4470/ C4475/ C4475R/ C5570/ C5575/ C5575R, C5580, C6680, C7780 DocuCentre-V C2263/ C2275/ C3375/ C4475/ C5575/ C6675/ C7775/ C5580/ C6680/ C7780/ C2276/ C3376/ C4476/ C5576/ C6676/ C7776/ C5585/ C6685/ C7785 ApeosPort-V C2275/ C3375/ C4475/ C5575/ C6675/ C7775/ C5580/ C6680/ C7780/ C2276/ C2276R/ C3376/ C3376R/ C4476/ C4476R/ C5576/ C5576R/ C6676/ C6676R/ C7776/ C7776R/ C5585/ C6685/ C7785/ C3320 DocuCentre-VI C7771/ C6671/ C5571/ C4471/ C3371/ C2271/ C2264 ApeosPort-VI C7771/ C6671/ C5571/ C4471/ C3371/ C2271 DocuCentre-VII C7773/ C6673/ C5573/ C4473/ C3373/ C3372/ C2273 ApeosPort-VII C7773/ C6673/ C5573/ C4473/ C3373/ C2273 DocuColor1450GA シリーズ, DocuCentre SC2021 シリーズ, DocuCentre C2000 シリーズ DocuPrint C3350/ 3350s/ C5000 d/ C5000 d (Model-PSN01)/ C4000 d/ CP400 ps/ CP400 d/ C5000 d (Model-PSN01)/ P260 dw Japan/ CP400 ps II/ CP400 d II/ C3450 d II/ CP500 d/ CP310 dw II/ C5000 d (Model-PSN01)/ C5150 d/ C4150 d/ C5150 d (Model-PSN01)/ CP310 st/ C2550 d/ C3550 d Versant80 シリーズ/170 シリーズ/180 シリーズ OFISTAR X900C/ X900C AP/ X2500C/ X3500C/ X4500C/ X2000C/ X6000C/ X2510C/ X3510C/ X4510C/ X2010C/ X2520C/ X3520C/ X4520C/ X6500C/ X2020C/ X2530C/ X3530C/ X4530C/ X6510C	「テスト控除後コピー／プリント数」に黒モード、カラーモード各々に 1%を乗じた枚数を不良コピー／プリントとみなし、各モードのコピー／プリント数から差し引きします（小数点以下切り上げ）。
DocuCentre-VII C7788/ C6688/ C5588 ApeosPort-VII C7788/ C6688/ C5588/ C4422/ C3322 ApeosPort C2570(Model-P)/ C3070(Model-P)/ C3570(Model-P)/ C2570(Model-PFS)/ C3070(Model-PFS)/ C3570(Model-PFS)/ C4570(Model-PFS)/ C5570 (Model-PFS)/ 6570 (Model-PFS)/ C7070 (Model-PFS)/ C3570 (Model-PFS-2TS)/ C5570(Model-PFS-2TS)/ C2060 (Model-P-1T)/ C2060 (Model-PFS-1T)/ C2360 (Model-P-1T)/ C2360 (Model-P-2TS)/ C2360 (Model-P-2T)/ C2360 (Model-P-4T)/ C2360 (Model-PFS-1T)/ C2360(Model-PFS-2TS)/ C2360 (Model-PFS-2T)/ C2360 (Model-PFS-4T)/ C2360(Model-PFS-1T-A)/ C2360 (Model-PFS-2TS-A)/ C2360 (Model-PFS-2T-A)/ C2360 (Model-PFS-4T-A) ApeosPro C650/ C750/ C810, ApeosPort Print C シリーズ ApeosPrint C シリーズ, Apeos C シリーズ, ApeosStation C シリーズ OFISTAR X2300C/ F2500C/ F3500C/ F4500C/ F5500C/ F6500C/ F2300C/ F2010C/ F2510C/ F3510C / F4510C / F5510C / F6510C ApeosPort-VI C7771 RC/ C6671 RC/ C5571 RC/ C4471 RC/ C3371 RC/ C2271 RC ApeosPort-VII C7773 R/ C6673 R/ C5573 R/ C4473 R/ C3373 R/ C2273 R	「テスト控除後コピー／プリント数」に黒モード、カラーモード各々に 0.3%を乗じた枚数を不良コピー／プリントとみなし、各モードのコピー／プリント数から差し引きします（小数点以下切り上げ）。