



Dell モニターは法人向けの安心サポート。
標準で3年保証、良品先出しサービスを付帯。
ビジネスを止めない安心保証を提供します。



標準3年間良品先出しサービス

3年間のハードウェア限定保証の期間内であれば、交換が必要になった場合、最短、翌営業日までにモニターを出荷いたします。
また、ご希望に応じて最長5年までの延長保証を選択いただけます。(一部製品は除く)



安心感と信頼性

環境に配慮して設計されているこのモニターは、ENERGY STAR®、EPEAT® Gold、TCO Certified Displays、中国能效標識(CEL)、WEEE、ErP(EuP)標準など、最新の規制基準と環境基準を満たしています。



より充実したサポートをお求めの企業様に

Dell ProSupport または Premium Support オプションをご利用いただくと、24時間365日の専用の電話テクニカルサポートを提供いたします。

デル・テクノロジーズ株式会社

〒100-8159 東京都千代田区大手町一丁目2番1号 Otemachi One タワー 17 階

●製品の購入には当社の販売条件(<https://www.dell.com/learn/jp/ja/jpcorp1/terms-of-sale>)が適用されます。●お一人様で10台以上のご注文をされた場合、受注をお断りする場合もございます。●本広告掲載製品は、なくなり次第終了となります。●即納モデルは、決済完了後翌営業日出荷予定です。平日のお昼12時までに注文および決済を完了された場合は、最短で当日出荷し翌日お届けします。お支払方法が現金およびクレジットカード払い以外の場合は、決済の確認に時間を要するため、納期が長くなります。また、お届けまでの日数は地域や条件によって異なりますので、ご購入前に必ず当社オンラインをご覧ください。●掲載内容、外観(モニタ含む)および仕様は予告なく変更される場合がございます。ご購入前に必ず当社オンラインをご覧ください。●お客様のご都合による返品の場合、返品時の配送料およびご入金時のお振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。・当社物流センター出荷後、お客様のご都合により配送先を変更される場合は、別途同額の配送料を申し受けます。●返品・交換は、お客様がデルから直接製品をご購入された場合、納品日より10日以内にご連絡いただいた場合に限り、お受けいたします。デルの責めに帰すべき事由がない限り、返品時の配送料およびご入金時の振込手数料はお客様のご負担とさせていただきます。●現金でのお支払い、クレジットカードでのお支払いについては、製品またはサービスの代金を、製品またはサービスがお客様に引渡される前に、現金でお支払いもしくはカード支払い手続きをしていただきます。●他社製機器およびソフトウェアは Dell 標準保守サービスの対象外とさせていただきます。●Dell Technologies、Dell の商標については、Dell Technologies Inc. 及びその関連会社の登録商標です。●Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Centrino、Centrino Inside、Intel Core、Core Inside、Celeron、Celeron Inside、Pentium、Pentium Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。●Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。



モニター No1 ブランド Dell Technologies

Dell ビジネス向けモニター 総合カタログ

(2024年10月作成版)



おかげさまで、モニター出荷台数
11年連続世界 No.1*

*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker 2013 Q2 - 2024 Q2 Share by Brand

ー モニター市場をリードする “USB Type-C モニター”ー
ケーブル1本でノート PC に接続・給電。アームと組み合わせればスペースパフォーマンス も大幅 UP。現在大人気です。

USB Type-C 対応
ノート PC へ給電

モニター側の
USB ポートも
利用可能

USB 対応
周辺機器例

USB 対応ノート PC 用
AC アダプター不要


ノート PC 利用時と比べて
業務効率 最大 50%UP

※Power Delivery および Display Port over USB Type-C 対応の PC と
モニターが必要です。接続する PC の消費電力とモニターの給電可能 W 数を
必ずご確認ください。

USB Type-C
ケーブル

+モニターアームで
広々 & 快適業務

USB Type-C モニターでも No1 ! 多くのモデルが Mac OS にも対応



Dell 市場シェア
約 27%

●USB-C 対応モニターのメリット

現行MacでUSB-C対応外部モニターを選ぶ最大のメリットは、日曜使用ケーブルを1本化できること、またハブ機能搭載した外部モニターであれば、周辺機器をモニター側に直接接続することもできるため、デスク上をきれいに保つたまま利用可能です。

※2023 年 12 月のデルの調査に基づきます



接続する PC の消費電力とモニターの給電可能 W 数+接続可能な USB ポート数を必ずご確認ください。

ケーブル1本で作業画面は大きく、視線も高く。
快適な体制での業務で体への負担も激減。

例えば 15 インチノート PC に 27 インチのモニターを接続した場合、画面領域は約 1.8 倍に。ノート PC の画面と合わせてデュアルモニターとしても使えば...更に便利に利用が可能。

ノートPCのみ利用時と比べて
業務効率 最大50%UP

※出典 : Dell Monitor Productivity Study: Examining The Effects Of External Monitors On Remote Worker Productivity
<https://www.delltechnologies.com/asset/en-sg/products/electronics-and-accessories/industry-market/dell-monitor-productivity-study.pdf>


ケーブル1本でモニターがまるでドックのように利用可能。
PC 周りの様々な周辺機器が使えます。

ヘッドセットやマウス・キーボード・外付け HDD、Web カメラ、更には携帯用の充電ケーブルを接続して充電したり...使い方は自由自在。(モニター毎に利用可能な USBポート数は違います。)

ケーブル1本で給電開始。
USB Type-C 対応のノート PC+モニターならコンセントも最小限で。

USB Type-C 対応ノート PC への給電(65W ~最大 90W)が可能なので、ノート PC 用の AC アダプターやモバイルバッテリーの持ち運びや PC 周りで必要なコンセントの利用も最小限に。

ノート PC 用 AC アダプター
モバイルバッテリー



Dell のモニターの多くが
Mac OS にも正式対応

※対象機種についてはカタログ後半の一覧表をご覧ください

Mac ユーザーが利用している入力端子

入力端子

Input Port	全体 (n=200)	デスクトップ (n=200)	ラップトップ (n=200)
DVI	10.0	8.5	9.3
D-Sub	6.5	10.2	4.7
HDMI2.1	13.0	13.6	12.4
HDMI2.0	20.0	20.3	20.9
USB Type-C	25.0	22.0	27.1
DisplayPort1.4	1.0	0.0	1.6
DisplayPort1.2	1.0	1.7	0.8
Thunderbolt	3.0	3.4	3.1
ワイヤレス接続	20.5	20.3	20.2

– Why Dell? –

数あるモニターメーカーの中でなぜ Dell モニターがお客様に選ばれるのか。出荷台数 10 年連続 No.1 type C でも No.1



モニター No.1 ブランド Dell Technologies



世界で認められる3つの **No.1**

No.1

11年連続*
(全世界)

モニター出荷台数

No.1

9年連続*
(全世界)

4Kを含むQHD以上の
高解像度モニター

No.1


3年連続*
(日本 & 全世界)

USB Type-C
USB Type-C 端子搭載モニター出荷台数

故障時でも安心。Dell モニターの充実したサポート

翌営業日先出交換サービス保守

故障発生時は、お客様からご連絡を頂いてから最短、翌営業日に良品を送付。後日、故障した製品をお引き取りします。全モデルに標準 3 年保証を適用（4 年目以降の保証に関しては Dell に要相談）※C1422H は最大 3 年間の翌営業日先出交換サービス保守になります。



プレミアムパネル保証

パネルに輝点ピクセル欠陥が1つでも見つかった場合に無料で代替品に交換（黒点は除く）



プロフェッショナルシリーズおよびデジタルハイエンドシリーズ+C シリーズの一部機種に適用

+ProSupport（有償）

追加購入すると 24 時間 365 日プロフェッショナルエンジニアによるマルチディスプレイ構築やソフトウェアなどの構築相談が可能に。

※接続している PC が他社製 PC であっても修理対応は可能です。ただし、不具合が他社製 PC に起因する場合は、お手数をお掛けしますが他社メーカーまでお問合せをお願いすることもございます。ご了承ください。

– Dell モニターから始まる 脱！発泡スチロール – 廃棄処理の手間とコストを削減し、環境にも優しく

Dell モニターの環境への取り組み

法人モニターの約 99%、約 55 機種が 100% リサイクル可能な再生段ボールを梱包材として利用し、「脱！発泡スチロール」を実現しています（E1715S を除く）。また、2021 年以降に販売された法人モニターの約 85% が再生プラスチックで製造されており、梱包材だけでなくモニター本体についても地球環境に配慮し製造しています。

発泡スチロール使用による環境への影響

発泡スチロールは石油を使って生成し、その製造過程で二酸化炭素 CO₂ が排出されます。燃やす際にも CO₂ を発生させる為、大量に発泡スチロールを使うことは地球環境への負荷増大・気候変動の要因にもなりかねません。また、発泡スチロールは非生分解性であり、自然分解が難しくリサイクルも困難。長期間にわたって環境に悪影響を及ぼしてしまう可能性もあります。

発泡スチロール処理時の手間と費用負担

発泡スチロールは「容器包装プラスチック」に分類され資源ごみとして回収されます。その為、一般的には段ボール等と一緒に廃棄できず、小さいゴミも発生しやすく廃棄作業も一苦労。

更に、地域によっては“粗大ゴミ”として処理が必要な場合もあるため、別途廃棄業者へ有料で廃棄を依頼する必要がある場合もあり、その際は更なる費用や手間が発生します。

※費用例：品川区だと 2023 年 11 月現在発泡スチロールは事業系ごみとして分類され 1 個につきごみ処理券 1 枚必要（10 枚つづりで 870 円）

他社製 モニター × 4 台分

高さ：約 **120cm**



Dell 製モニター × 4 台分

100% リサイクル可能 再生段ボール

高さ：約 **30cm**




モニター梱包材 例
Dell / 他社（4 社から抽出）

※Dell・他社製とも同等スペックの 23.8 インチモニター × 4 台を使って計測。一部の他社製モニターは梱包材に発泡スチロールを使っていない場合もございます。

3

4



E シリーズ(シンプル・価格重視)

エントリー
シリーズ
E

特徴

- ・コストパフォーマンスに優れた手頃な価格帯
- ・高さ調整・回転機能は基本無し
(一部機種は高さ調整のみ対応)

ラインナップ

- ・TN/IPS/VA パネル搭載モデルをラインナップ
 - 17 インチ スクウェアモデル / DP・HDMI・VGA 端子
搭載高さ調整モデル etc

P シリーズ (ビジネスに最適)

高機能・高画質。鮮やかな色彩を求めるユーザー向け

U シリーズ(ハイエンドユーザー向け)

デジタルハイエンド
シリーズ
U

特徴

- ・IPS or IPS Black パネル + ベゼルが 4 辺極細で視認性は
最高クラス
- ・高さ調整・回転機構がよりスムーズに
- ・豊富な入力端子を搭載+鮮やかな画質を実現する広色域対応

ラインナップ

- ・P シリーズよりも更に高画質・高機能モデルが多数ラインナップ
 - DCI-P3 や REC709、Adobe RGB 等に対応した
広色域モデル
 - USB Type-C 対応モデル(最大 90W 給電)/
LAN 端子搭載モデル
 - QHD や 4K タイプ / ComfortView Plus 機能付きモデル
 - 30 インチ以上の大型モデル / 曲面ワイドモデル etc
 - HDR 対応モデル / IPS Black 採用モデル etc

UP シリーズ (デザイナー・クリエイター向け)

デジタルハイエンド
シリーズ
+
Premier Color
UP

特徴

- ・出荷時に出荷時色補正 + レポートが付属
出荷時に Adobe RGB 及び sRGB を色差 2 未満で色補正。
着荷時からすぐに鮮やかな画質・正確な色彩で業務が可能。

ラインナップ

- ・最高レベルの高画質・高機能モデルがラインナップ
 - ハードウェアキャリブレーション + 遮光フード搭載モデル
 - Thunderbolt 対応モデル / 4K・8K モデル
 - 10bit カラー対応モデル etc

プロフェッショナル シリーズ **P**

特徴

- ・ほぼ全ての機種が高さ調整 / 回転機能付き
- ・IPS パネル + ベゼルが 3 辺極細タイプで視認性向上
- ・ケーブル 1 本で対応ノート PC にも給電可能な USB Type-C モデル登場

ラインナップ

- ・高機能搭載モデルが多数ラインナップ
 - USB Type-C 対応モデル(最大 65W 給電) / LAN 端子搭載モデル
 - タッチパネルタイプ / QHD や 4K タイプ / ComfortView Plus 機能付きモデル
 - 30 インチ以上の大型モデル / 曲面ワイドモデル etc

テレワークや外出、Web ミーティングが多いユーザー向け

特徴

- ・IPS or VA パネルを搭載
- ・多くの機種が USB Type-C/LAN 端子を搭載

ラインナップ

- ・移動が多い or 在宅勤務の多いテレワーク向けラインナップ
 - ノート PC と一緒に持ち運べるポータブルタイプ
 - カメラ・ノイズキャンセリングマイク・スピーカーを搭載し Web 会議に適した一体型モデル
 - 教室や遠距離間でのミーティングに適した大画面モニター
(タッチ対応モデル or 薄型軽量タッチ非対応モデル)

Dell モニター製品型番の命名基本ルール



Dell デジタルハイエンドシリーズ U3223QE
31.5 インチ 4K HDR USB-C HUB モニター

U

32

23

QE

シリーズ

パネルサイズ
(数)は四捨五入

発売年度

解像度 or
製品特徴

“製品特徴” 型番例 (2024年3月現在の一例です。例外の製品もありますのでご注意ください。)

無印 : アスペクト比が 16:10

H : アスペクト比が 16:9 or 解像度 フル HD 1920 x 1080

D : 解像度 QHD 2160 x 1440 or 3840 x 1600 or 5120 x 1440

Q : 解像度 4K 3840 x 2160 or 5120 x 2160

K : 解像度 8K 7680 x 4320

T : タッチパネル採用モデル

C : USB Type-C 対応モデル

E : USB Type-C + LAN 端子 (RJ45) 搭載モデル

S : スクウェアモデル or 高さ調整可能モデル

W : 曲面ワイドモデル

N : 接続端子が VGA・HDMI のみ

V : 接続端子が VGA のみ

EB/Z : カメラ・スピーカー・マイク一体型モデル

- How to Use “Monitor 一覧表” -

法人向けモニターが一覧で確認できます。製品毎の詳細資料へも簡単アクセス。

製品ラインナップ

エントリーシリーズ (Eシリーズ 価格重視)

Click Here! →

製品資料
モニター検索

*モニターの「製品型番」をクリックすると詳細ページへ移動します。

モニターの“販売価格”や“同梱品”もすぐに確認

23.8 C2422HE

1,920 × 1,080
16 : 9


モニターの「製品型番」をクリックすると販売ページへ。
現在の価格や同梱品、特徴などが確認できます。

解像度とアスペクト比を記載。

製品の主要な特長・機能をアイコンで記載。
USB-C モニターは左箇所にもアイコン追加。
一目で各モニターの機能の違いが分かります。
(アイコンの説明は各ページ下部に掲載)

入力端子を記載。

カメラ・スピーカーマイク付



高さ調整
縦横回転

USB-C
最大90W

PLUS
LAN
IPS

99%
sRGB
MS TEAMS 認定

USB-C

DP HDMI USB-C RJ45

モニター用ポータルサイトで検索も簡単

Click Here! → 製品資料
モニター検索

*モニターの「製品型番」をクリックすると詳細ページへ移動します。

各ページ (P8、P10、P12、P14) 右上のリンクをクリックすると
“モニターポータルサイト” (Dell eカタログサイト) へ移動します。
入力端子やパネルサイズ等各種項目での検索も簡単に。
製品別のマニュアルや詳細資料も入手可能です。



23.8 - 27 インチ

23.8 E2425H 1,920 × 1,080
16 : 9



DP VGA

PLUS
VA

21.5 インチ

21.5 E2225H 1,920 × 1,080
16 : 9



DP VGA

PLUS
VA

17 - 20 インチ

17 E1715S 1,280 × 1,024
5 : 4



DP VGA

TN

23.8 E2423HN 1,920 × 1,080
16 : 9



HDMI VGA

VA

21.5 E2225HS 1,920 × 1,080
16 : 9



DP VGA HDMI

高さ調整
PLUS
VA

19.5 E2020H 1,600 × 900
16 : 9



DP VGA

TN

23.8 E2425HS 1,920 × 1,080
16 : 9



DP HDMI VGA

高さ調整
PLUS
VA

27 E2725H 1,920 × 1,080
16 : 9



DP VGA

PLUS
VA



ディスプレイの高さを調整することが可能です。

製品ラインナップ プロフェッショナルシリーズ (Pシリーズ ビジネス スタンダード)

Click Here!

製品資料
モニター検索

*モニターの「製品型番」をクリックすると詳細ページへ移動します。

27 インチ以上			23.8 - 24 インチ			19 - 23 インチ					
27	P2723DE	2,560 × 1,440 16 : 9	27	P2725H	1,920 × 1,080 16 : 9	23.8	P2425H	1,920 × 1,080 16 : 9	19	P1917S	1,280 × 1,024 5 : 4
 USB-C 90W DP HDMI USB-C RJ45 99% sRGB ディスプレイチェーン対応 高々調整 縦横回転 PLUS LAN IPS			 DP HDMI VGA 99% sRGB 高々調整 縦横回転 PLUS IPS			 DP HDMI VGA 99% sRGB 高々調整 縦横回転 PLUS IPS			 DP HDMI VGA 高々調整 縦横回転 IPS		
27	P2723QE	3,840 × 2,160 16 : 9	27	P2725HE	1,920 × 1,080 16 : 9	23.8	P2425HE	1,920 × 1,080 16 : 9	21.5	P2225H	1,920 × 1,080 16 : 9
 USB-C 90W DP HDMI USB-C RJ45 99% sRGB Ultra HD 4K 高々調整 縦横回転 PLUS LAN IPS			 USB-C 90W DP HDMI USB-C RJ45 99% sRGB Mac OS 対応 ディスプレイチェーン対応 高々調整 縦横回転 PLUS LAN IPS			 USB-C 90W DP HDMI USB Type C RJ45 99% sRGB Mac OS 対応 ディスプレイチェーン対応 高々調整 縦横回転 PLUS LAN IPS			 DP HDMI VGA 99% sRGB 高々調整 縦横回転 PLUS IPS		
31.5	P3223DE	2,560 × 1,440 16 : 9	27	P2723D	2,560 × 1,440 16 : 9	23.8	P2424HT	1,920 × 1,080 16 : 9	23.8	P2423D	2,560 × 1,440 16 : 9
 USB-C 90W DP HDMI USB-C RJ45 99% sRGB ディスプレイチェーン対応 高々調整 縦横回転 PLUS LAN IPS			 DP HDMI 99% sRGB 高々調整 縦横回転 PLUS IPS			 USB-C 90W DP HDMI USB Type C RJ45 Mac OS 対応 タッチ対応 高々調整 IPS			 DP HDMI 99% sRGB 高々調整 縦横回転 PLUS IPS		
31.5	P3223QE	3,840 × 2,160 16 : 9	24	P2425E	1,920 × 1,200 16 : 10	24	P2425	1,920 × 1,200 16 : 10	23.8	P2423DE	2,560 × 1,440 16 : 9
 USB-C 90W DP HDMI USB-C RJ45 99% sRGB Ultra HD 4K 高々調整 縦横回転 PLUS LAN IPS			 USB-C 90W DP HDMI USB Type C RJ45 99% sRGB Mac OS 対応 ディスプレイチェーン対応 高々調整 縦横回転 PLUS LAN IPS			 DP HDMI VGA 99% sRGB 高々調整 縦横回転 PLUS IPS			 USB-C 90W DP HDMI USB Type C RJ45 99% sRGB ディスプレイチェーン対応 高々調整 縦横回転 PLUS LAN IPS		

出荷時点でsRGBの色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。

Picture-by-Picture機能により、2台の異なるPCソースから来る画像を表示でき、複数のタスクに同時に取り組みます。

高さ調整に加え、縦横に回転できるピボット機構に対応しています。

ディスプレイの高さを調整することが可能です。

USB Type-C対応モニター。USB Type-Cケーブル1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行います。65W～最大140Wまで、USB Type-C 対応のノートPCへの給電が可能です。

「ディスプレイチェーン」対応モニターであればDPケーブル1本でモニター同士を接続可能です。(要DisplayPort 1.2以上)
フルHD以上の高解像度での接続や3台以上のモニターを繋いでのご利用の際は、PCのグラフィックボードやモニターのスペックを必ずご確認ください。

タッチ対応です。

ComfortView Plusはハードウェア的にパネル自体がブルーライトをカットします。その為、面倒な設定などなく、常に目に優しい状態が保てます。

フラットパネル シリーズ

曲面パネルシリーズ

34 P3424WEB

3,440 × 1,440
21 : 9

カメラ・スピーカー
マイク付

曲面ワイド

USB-C
90W

DP HDMI USB Type C RJ45

99% sRGB
高調整
PbP

MS TEAMS 認定

PLUS
LAN
Mac OS 対応
IPS

34 P3424WE

3,440 × 1,440
21 : 9

曲面ワイド

USB-C
90W

DP HDMI USB Type C RJ45

99% sRGB
高調整
PbP

IPS

デザインチェーン
対応

34 U3425WE

3,440 × 1,440
21 : 9

曲面ワイド

USB-C
90W

DP HDMI Thunderbolt4 RJ45

広色域
高調整
Mac OS 対応
IPS BLACK

環境光センサー搭載

37.5 U3824DW

3,840 × 1,600
21 : 9

曲面ワイド

USB-C
90W

DP HDMI USB Type C RJ45

広色域
高調整
Mac OS 対応
IPS BLACK

40 U4025QW

5,120 × 2,160
21 : 9

曲面ワイド

USB-C
140W

DP HDMI Thunderbolt4 RJ45

広色域
Ultra HD 4K
高調整
PbP
Mac OS 対応
IPS BLACK

環境光センサー搭載

31.5 インチ以上

31.5 U3223QE

3,840 × 2,160
16 : 9

USB-C
90W

DP HDMI USB Type C RJ45

広色域
Ultra HD 4K
高調整
縦横回転
Mac OS 対応
IPS BLACK

31.5 UP3218K

7,680 × 4,320
16 : 9

DP

Ultra HD 8K
高調整
縦横回転
Mac OS 対応
IPS

42.5 U4323QE

3,840 × 2,160
16 : 9

USB-C
90W

DP HDMI USB Type C RJ45

広色域
Ultra HD 4K
Mac OS 対応
IPS BLACK

49 U4924DW

5,120 × 1,440
32 : 9

曲面ワイド

USB-C
90W

DP HDMI USB Type C RJ45

広色域
高調整
PbP
Mac OS 対応
IPS BLACK

27 インチ

27 U2724D

2,560 × 1,440
16 : 9

DP HDMI

広色域
高調整
縦横回転
Mac OS 対応
IPS

27 U2724DE

2,560 × 1,440
16 : 9

USB-C
90W

DP HDMI Thunderbolt4 RJ45

広色域
高調整
縦横回転
Mac OS 対応
IPS

27 U2723QE

3,840 × 2,160
16 : 9

USB-C
90W

DP HDMI USB Type C RJ45

広色域
Ultra HD 4K
高調整
縦横回転
Mac OS 対応
IPS BLACK

23.8 - 25 インチ

23.8 U2424H

1,920 × 1,080
16 : 9

DP HDMI

広色域
高調整
縦横回転
Mac OS 対応
IPS

23.8 U2424HE

1,920 × 1,080
16 : 9

USB-C
90W

DP HDMI USB Type C RJ45

広色域
高調整
縦横回転
Mac OS 対応
IPS

ディスプレイの高さを調整することが可能です。

USB Type-C 対応モニター。USB Type-Cケーブル 1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行います。65W〜最大140Wまで、USB Type-C 対応のノートPCへの給電が可能です。

「デザインチェーン」対応モニターであればDPケーブル1本でモニター同士を接続可能です。
(要 DisplayPort 1.2 以上)
フルHD以上の高解像度での接続や3台以上のモニターを繋いでのご利用の際は、PCのグラフィックボードやモニターのスペックを必ずご確認ください。

カメラを搭載しています。

ノイズ・キャンセリング・マイクを搭載しています。

Windows Hello対応モニターです。

ComfortView Plusはハードウェア的にパネル自体がブルーライトをカットします。その為、面倒な設定などなく、常に目に優しい状態が保てます。

高いコントラスト比により、従来よりも遥かに美しく引き締まった「黒」を表現することが可能な“IPS Black”テクノロジーに対応。

広色域

sRGBに加えてDCI-P3やREC-709、Adobe RGBなどの色域に対応している高画質なモデルです。(詳細は製品ページを参照ください。)

99% sRGB

出荷時点でsRGBの色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。

INFINITY EDGE

4辺全てが極細のベゼルで、ディスプレイの端から端まで、広々とした表示を楽しむことができます。

高調整
縦横回転

高調整に加え、縦横に回転できるピボット機構に対応しています。

PbP

Picture-by-Picture機能により、2台の異なるPCソースから来る画像を表示でき、複数のタスクに同時に取り組みます。

出荷台数
世界No.1

デルモニター 11年連続
世界出荷台数 No.1*

*出典：IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker
2013 Q2 - 2024 Q2 Share by Brand

製品ラインナップ
会議室用

Click Here! →

製品資料
モニター検索

*モニターの「製品型番」をクリックすると詳細ページへ移動します。

Win & Mac 対応
Dell オススメ周辺機器

※無料の管理ソフト Peripheral Manager で様々な Dell 周辺機器を一元管理して口設定・変更・カスタマイズ（暗号化・アクセス制御・ボタン設定・ドライバ更新等も）が可能です。

会議室用シリーズ	
<div><div>54.6 P5525QC</div><div>3,840 × 2,160 16 : 9</div><div><div>USB-C 90W</div><div>DP HDMI USB Type C RJ45</div><div>外寸 (mm) : 727.83 × 1247.43 × 79.80 重さ (パネルのみ) : 約22.4Kg</div><div>Mac OS 対応</div><div>ディジーチェーン対応</div><div>LAN</div><div>VA</div></div></div>	<div><div>14 P1424H</div><div>1920 × 1080 16 : 9</div><div><div>USB-C 65W</div><div>USB-C* 2 (左右両方に搭載)</div><div>外寸 (mm) : 202.69 × 322.37 × 8.85 重さ (パネルのみ) : 約590Kg 前後の傾き : 10° ~ 90°</div><div>Mac OS 対応</div><div>IPS</div></div></div>
<div><div>64.6 P6524QT</div><div>3,840 × 2,160 16 : 9</div><div>タッチ対応</div><div><div>USB-C 90W</div><div>DP HDMI USB Type C RJ45</div><div>外寸 (mm) : 892.92 × 1517.88 × 78.7 重さ (パネルのみ) : 約45.2Kg</div><div>Mac OS 対応</div><div>IPS</div></div></div>	<div><div>23.8 P2424HEB</div><div>1920 × 1080 16 : 9</div><div>カメラ・スピーカー・マイク付</div><div><div>USB-C 90W</div><div>DP HDMI USB Type C RJ45</div><div>99% sRGB</div><div>高さ調整 縦横回転</div><div>Mac OS 対応</div><div>ディジーチェーン対応</div><div>LAN</div><div>IPS</div><div>MS TEAMS 認定</div></div></div>
<div><div>74.5 P7524QT</div><div>3840 × 2160 16 : 9</div><div><div>USB-C 90W</div><div>DP HDMI RJ45</div><div>外寸 (mm) : 1017.44 × 1735.02 × 79.1 重さ (パネルのみ) : 約64.0Kg</div><div>IPS</div></div></div>	<div><div>27 P2724DEB</div><div>2560 × 1440 16 : 9</div><div>カメラ・スピーカー・マイク付</div><div><div>USB-C 90W</div><div>DP HDMI USB Type C RJ45</div><div>99% sRGB</div><div>高さ調整 縦横回転</div><div>Mac OS 対応</div><div>ディジーチェーン対応</div><div>LAN</div><div>IPS</div><div>MS TEAMS 認定</div></div></div>

出荷時点でsRGBの色補正が行われている為、正確な色表示が可能です。

4辺全てが極細のベゼルで、ディスプレイの端から端まで、広々とした表示を楽しむことができます。

高さ調整に加え、縦横に回転できるピボット機構に対応しています。

Picture-by-Picture機能により、2台の異なるPCソースから来る画像を表示でき、複数のタスクに同時に取り組みます。

ディスプレイの高さを調整することが可能です。

USB Type-C対応モニター。USB Type-Cケーブル1本で電力供給とデータ、ビデオ、オーディオの転送を行います。65W〜最大140Wまで、USB Type-C対応のノートPCへの給電が可能です。

「ディジーチェーン」対応モニターであればDPケーブル1本でモニター同士を接続可能です。（要DisplayPort 1.2以上）フルHD以上の高解像度での接続や3台以上のモニターを繋いでのご利用の際は、PCのグラフィックボードやモニターのスペックを必ずご確認ください。

タッチ対応です。

ノイズ・キャンセリング・マイクを搭載しています。

Windows Hello対応モニターです。

Microsoft® Skype® for Business 認定を受けています。

ComfortView Plusはハードウェア的にパネル自体がブルーライトをカットします。その為、面倒な設定などなく、常に目に優しい状態が保てます。

～Dell 製 周辺機器がオススメ出来る3つのポイント～

- 多くの製品で・・・Windowsだけでなく**“Mac OSにも対応”**
- 快適さをUP!・・・**“長時間バッテリー”**と**“長い保守期間”**
- PCメーカーだからこそ・・・**“耐久性・品質・互換性の高さ”**

Dell Premier ワイヤレス マウス - MS7421W

「製品特徴」

- 最大6か月 バッテリー持続時間
- 約80g 本体重量 + USB-C 充電
- 3台のデバイス (Mac や Win) に接続可能
- 5つのボタン で好きなアプリを設定可能
- 3年間の良品先出保守
- 6,501円 (税込・配送料込) ※2024年9月末 オンライン販売価格

Mac OS 対応

7-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA310

「製品特徴」

- 7つの入力端子を1台に 最大解像度 3840 x 2160 - 60 Hz
- 約80g 本体重量 6.98cm 幅
- 90W 給電 (Mac や Win) に接続可能
- Mac アドレス バススルー対応
- 3年間の良品先出保守
- 12,380円 (税込・配送料込) ※2024年9月末 オンライン販売価格

Mac OS 対応

Dell サイレント キーボードおよびマウス - KM555

「製品特徴」

- タイピングやクリックも驚くほど静か コンパクトなのでどんな場所でも利用可能。
- 防水 + 約36か月 の電池寿命
- 3年間の良品先出保守
- 専用ソフトで管理 / カスタマイズ Copilot キー (Win のみ) + カスタマイズ可能な18個のショートカットキー
- 10,080円 (税込・配送料込) ※2024年9月末 オンライン販売価格

Mac OS 対応

ユニバーサル ドッキング ステーション - UD22

「製品特徴」

- USB-C 1本で PC 接続 + 給電 ケーブル1本接続でPCへ給電 + マルチモニター (Mac や Win) PC に給電可能
- 10つの入力端子搭載
- 4K × 最大4枚のモニター接続 ※接続するPCの性能に依存します。必ず事前にご確認ください
- 96W 給電 (Mac や Win) PC に給電可能
- Mac アドレス バススルー対応
- 3年間の良品先出保守
- 29,830円 (税込・配送料込) ※2024年9月末 オンライン販売価格

Mac OS 対応

Dell Pro ワイヤレスANCヘッドセット - WL5024

「製品特徴」

- AI によるダブルノイズキャンセリング マイク・ヘッドフォン両方とも雑音のみ排除
- 約219g 本体重量 + USB-C 充電
- 8台のデバイス (Mac や Win) に接続可能
- 最長78時間 通話と再生が可能
- 3年間の良品先出保守
- 29,379円 (税込・配送料込) ※2024年9月末 オンライン販売価格

Mac OS 対応

Certified for Microsoft Teams

zoom Certified

EcoLoop Essential バックパック14-16

「製品特徴」

- PC も周辺機器も全収納 約16インチのPC やタブレット、周辺機器もOK バックの両側やフロントにも格納可能。
- 撥水・衝撃から徹底保護 PC メーカーだからこそストラップやジッパーまで耐久性・防護機能を高めて製造
- 100%リサイクルプラスチック 外側のファブリックは8本分のリサイクルペットボトルに相当
- 3年間の良品先出保守
- 2,879円 (税込・配送料込) ※2024年9月末 オンライン販売価格

重さ: 約500g
寸法: 440×310×140 (単位:mm)

13

14