



A3モノクロ複合機

Apeos 3061 / 2561 / 2061

 **Apeos™**



# 可能性を確信に変える。

いま、複合機に求められているものは何か。

コンパクトで使いやすく、業務に役立つ機能を搭載していること。

新しいApeosは、ペーパーレス化を推進し、スマートな働き方の実現へ向けて、お客様のたよれるパートナーになります。



確かな機能と優れた設置性。  
コンパクトで使いやすい、Apeos。

もっと自由に。

もっとやさしく。

環境負荷をもっと少なく。



Apeos 3061 / 2561 / 2061

Apeos 3061

モノクロ  
**30** 枚/分\*

Apeos 2561

モノクロ  
**25** 枚/分\*

Apeos 2061

モノクロ  
**20** 枚/分\*

\* A4ヨコ。

Scan	Fax	操作パネル	無線LAN	SSD
カラー / モノクロ <b>80</b> ページ/分*	スーパー G3対応	チルト機能付 7インチ	標準	標準

\* Model-PFS-4T-Bの場合。当社標準原稿A4ヨコ、200 dpi、ボックスまで。

# もっと自由に。

文書やファクスを電子化する便利な機能で、  
オフィスのペーパーレス化を推進していきます。

## 高性能カラスキャナーで、電子化作業をラクに、素早く

### 80 ページ/分\*1の “カラスキャン”も可能


モノクロ機でありながら両面の  
カラー原稿も一度で読み取る  
1パス自動両面原稿送り装  
置を標準搭載。最大130枚\*2  
までの原稿を一度にセットで  
きるから、ページ数の多い資料  
の電子化も一気に進みます。



※ Model-PFS-4T-BIに標準装備。  
\*1: 当社標準原稿A4ヨコ、200 dpi、ボックスまで。  
\*2: 当社C<sup>2</sup>紙。Model-PFS-4T-Bの場合。


### 窓口業務にも便利なIDカードスキャン

IDカードの表面と裏面を1ページにまとめてスキャン。効率的に  
スキャンできるだけでなく、コピーとして出力することもできます。



### スキャン作業をかたんに

「スキャンオート」を利用すると、原稿の向き、カラー / 白黒、両面 / 片面  
などを自動で判別し、不要な白紙を自動で除去した上で、スキャンファ  
イルを自分のメールアドレスやPC宛てに送信します。



### Word/Excel® への変換


スキャンした画像から、文字だけでなく表や絵柄も認識し、Microsoft®  
Word文書やExcel®文書形式の編集可能なデータへと直接変換  
することができます\*。たとえば紙で配布された資料や、電子ファイル  
を紛失した原稿なども再利用がスムーズに。情報活用を一層活性化  
します。

\* オプション。サーチャブルPDFキット2.0が必要です。

## 各種帳票などの電子化・保存をもっとかんたんに

### 領収書や名刺なども効率的にスキャン


非定形サイズ\*1や小サイズの原  
稿を、自動的に最も近い定形サイ  
ズに収めてスキャン。名刺や厚み  
のある小切手、薄紙の領収書な  
ども簡単に電子化できます。個  
人管理になりがちな名刺の管理  
は、法人向け名刺管理サービス  
ApeosPlus Cards R\*2と連携す  
ることで、PC上で管理・共有・活  
用ができます。



※ Model-PFS-4T-BIに標準装備。  
\*1: 非定形サイズは、49×85 mmまで。49×85 mm～55×91 mmは、38～209 g/m<sup>2</sup>まで対応。  
\*2: 富士フィルムビジネスソリューションが提供するクラウドサービス。別途契約が必要です。  
ApeosPlus Cards R Connector ADF オプションをつけることで、プラテンだけでなく、自動  
原稿送り装置B4-PCからでもスキャンが可能になります。

### 業務別らくらくスキャン Pro\*

スキャン設定、保存先指定、ファイルのリネームまでの作業がワン  
タッチで完結。原稿にあるQRコードで分割したり、マーカーペンで  
指定した領域内の文字を抽出してファイル名に自動変換することも  
可能です。  
スキャンした人によって格納先やファイル名が異なり、社内や組織に  
散らばりがちだった情報が均質化され、一元管理できるため、スキャン  
業務を大幅に効率化できるだけでなく、電子化した情報の活用が  
しやすくなります。



#### QRコードやバーコードの利用

原稿のヘッダーシートや本文にQRコードやバーコードを  
貼り付けてスキャンすると、業務別らくらくスキャン Pro  
がQRコードやバーコードの内容を読み取って処理しま  
す。

※ Apeos 3061/2561のみ。  
\* オプション。






## ファクス業務の効率化を促進


### ファクス送信文書を保存

ファクス送信と同時に、あらかじめ指定したPCまたはメールに同じ文書を自動転送することができます。わざわざ送信文書をファイリングする必要がなくなります。



### ペーパーレスファクス仕分け\*

ファクス受信文書をプリントすることなく、仕分け・転送までを自動で行えます。相手のファクス番号や受信した日付などの情報を元に自動的にフォルダーが生成されるため、面倒な仕分け作業も受信文書の整理作業も必要ありません。



\* オプション。


## クラウドストレージと組み合わせ、もっと効率的な働き方へ

複合機にFUJIFILM IWpro\*やクラウドストレージを組み合わせることで、電子化された文書がさらに活用しやすくなります。スキャン文書や受信したファクス文書にフォルダー名やファイル名を付与して、所定の保存先に格納する一連の業務を自動化。クラウドストレージへの直接格納も可能です。クラウドストレージ上に格納された文書は、複合機の操作画面で直接確認してから印刷指示できます。PCを介さない、スムーズなプリント環境を実現します。

### どこにいても、どの端末からでもセキュアにプリント

出力したいファイルをFUJIFILM IWproに格納しておくと、オフィスの各拠点のみならず、全国のセブン-イレブンでも印刷することができます。どこでもセキュアに印刷できるので、場所に縛られない、もっと自由な働き方の実現にも貢献します。

\* FUJIFILM IWproは富士フイルムビジネスイノベーションが提供するクラウドサービスで、別途契約が必要です。



## 多様化するセキュリティの脅威に対応

### 不正利用から守る

- ユーザー認証、ユーザーごとの利用制限により、権限をもたないユーザーの操作や不正なアクセスを防止
- セカンダリーイーサネット\*を増設し、1つの複合機を分離したネットワークで使用可能 など

\* オプション。

### データを守る

- TLSやIPsecによる通信経路の暗号化
- 暗号化/電子署名によるスキャンファイル・メールなどの保護
- 強固な暗号化AES-256方式によるSSDへのデータ書き込みを暗号化 など

### 不正アクセスから守る

- アカウントロック機能
- アクセスできるIPアドレスを制限
- 複合機の起動時・稼働時のソフトウェア改ざん防止
- 起動時に改ざんを検出した際の自動修復機能 など

### 操作ミスによる情報漏えいを防ぐ

- スキャン文書の配信先を固定
- ファクス送信先の2度入力 など

# もっとやさしく。

コンパクトでも必要な機能を搭載し、狭い空間にも快適フィット。  
ながく使い続けていただくために、使いやすさにもこだわりました。



## リモートからも操作ができて、使いやすい

### 7インチの操作パネル

操作画面をタッチするだけでさまざまなアプリケーションへつながる複合機は、お客様の業務の入り口。アプリケーションの操作がしやすい大きな画面には、指の動きに素早く反応する静電方式の操作パネルを採用しました。

#### ログイン名を表示

#### NFCタッチエリア

モバイル端末と簡単に接続。Print Utility<sup>\*1</sup>を使えば、複合機の基本操作<sup>\*2</sup>をスマートフォンから行えます。



- ※ お客様Wi-Fi環境経由またはWi-Fi Direct<sup>®</sup>での接続が可能です。
- ※ AirPrint、Mopria<sup>®</sup> Print Service、Mopria Scanを利用したモバイル機器からプリントやスキャンにも対応しています。
- ※ 1: Google Play<sup>™</sup>またはApp Storeから無料でダウンロードできます。
- ※ 2: コピー、ファクス、プリント、スキャン。



※ 表示画面は、工場出荷時の状態とは異なり、オプションのアプリケーションも含まれます。また、状況に応じてLEDの点灯状態は異なります。画像の点灯状態はイメージです。

#### よく使う設定を素早く呼び出し

「クイック」画面ではジョブ履歴から再実行できます。よく利用するジョブは、「ピン留め」登録すれば、設定の手間が省けます。

#### リモート操作パネル



#### 遠隔地の複合機を設定・変更

離れた場所にある複合機の操作パネルがパソコンに表示され、複合機の操作パネルと同じ操作が可能。機械管理者が、遠隔地からでも複合機を設定・変更できます。

※ 同一イントラネット内。リモート操作パネルを起動中は、複合機の操作パネルを操作することはできません。また、ユーザーが複合機を操作中は、リモート操作パネルを起動できません。

## 限られたスペースにフィット、オフィスのレイアウトがより柔軟に

### コンパクト設計

幅577×奥行650 mm<sup>\*</sup>の小型・軽量化した1段トレイから4段トレイモデルまでをご用意。壁の隙間やオフィスの置きたい場所にぴったりフィットして、快適な空間づくりのお手伝いをします。

<sup>\*</sup> Model-P-1Tの場合。

### 無線LANに標準対応

有線ネットワークが無くても設置できるので、レイアウトの自由度が増します。



#### 窓口業務など座ったままで快適操作

※ 標準 (Model-PF-1T) + 1トレイモジュール<sup>\*</sup> + キャスター<sup>\*</sup>。



#### 予備の用紙やトナーカートリッジを収納

※ 標準 (Model-PF-1T) + キャビネット付1トレイモジュール<sup>\*</sup>。

<sup>\*</sup> オプション。

## ビジネスニーズに合わせて、プロフェッショナルな印刷を

### 封筒やはがきを標準トレイにセットして、手軽に高品質な印刷を実現

標準トレイで、52 g/m<sup>2</sup>の薄紙から300 g/m<sup>2</sup>の厚紙まで対応。封筒<sup>\*1</sup>・はがき印刷も可能なため、ダイレクトメールなどの内製化も可能です。ショップカードや長尺バナー<sup>\*2</sup>プリント等、幅広いビジネス用途にご利用いただけます。


- ※ 1: 封筒トレイ使用時。坪量は106~300 g/m<sup>2</sup>に対応。
- ※ 2: 長尺用紙は最大297×1,200 mmまで対応可能です。



封筒



はがき



# 環境負荷をもっと少なく。

業界トップクラスの低温\*で定着する新トナーや、将来のリユース・リサイクルを前提とした設計など、社会の環境負荷低減の取り組みにも貢献します。

\* A3複合機におけるトナーの定着温度。2025年5月現在（当社調べ）。

## 環境負荷の低減と使いやすさを両立した、これからの複合機



高画質かつ低温定着を実現した新開発のトナーなど、省エネルギー性能とお客様の利便性を両立させる独自技術を搭載しています。

### 高画質と低温定着を両立した新トナーと新定着器

複合機において、最も電力を消費する工程である、トナー定着時の消費電力の低減に寄与する新しいトナーと定着器を開発しました。

新しい機能性樹脂を採用したトナーは、業界トップクラスの低温定着\*<sup>1</sup>による環境負荷低減と、小粒径による高画質を両立。文字や線は明瞭に、階調表現もより美しく再現できる高品質な出力ができます。

さらに、Apeos 3061シリーズでは、新しい定着器を採用。新トナーと新定着器によって、従来機\*<sup>2</sup>より22度低い低温定着を実現し、定着時の消費電力の低減に寄与しています。

従来より  
-22℃の  
低温定着

\*<sup>1</sup>: A3複合機におけるトナーの定着温度。2025年5月現在（当社調べ）。

\*<sup>2</sup>: Apeos 3060 シリーズ。

### 電力をセーブ

部分的な通電制御を可能にする「スマート節電技術」を採用。スリープモードからの復帰時に複合機全体を通電することなく、新たに使用する機能だけを通电します。使わない部分に通电しないことで、電力消費量を低減します。



Image Provided by Green Park FLOOP

	Apeos 3061	Apeos 2561	Apeos 2061
TEC値*	0.31 kWh	0.26 kWh	0.21 kWh

\* 国際エネルギースタープログラムで定められた測定法による数値。

富士フイルムビジネスイノベーションは、事業活動を通じた資源循環の促進により、環境課題の解決に貢献する企業を目指します。

### 資源循環を考慮した商品設計

本商品では、フロントカバーやトレイなどのパーツに、再生プラスチック材を使用\*しています。金型と設計の工夫により、成形が難しいとされる再生プラスチックの外観の色むらを抑える工夫や、部品の強度・剛性を向上させることで、製品の品質を維持しています。

また、将来のリユース・リサイクルを考慮し、部品の形状や構成を見直して、分解・清掃・分類しやすい商品の設計を新しく取り入れています。

\* 複合機（自動両面原稿送り装置、4トレイ構成）に使用するプラスチックのうち、リサイクル材料の重量比が15%。



商品を通じた環境負荷低減への取り組みはこちらをご参照ください



## 安心のサポート体制

### お困りごとを、すばやく解決

消耗品の交換から万一のトラブル対応まで、カスタマーエンジニアや営業担当者の訪問を待つことなく解決できます。

#### 1. 「ヘルプ」で、自己解決をお手伝い

- 操作パネルでヘルプ情報を検索、確認ができる
- 操作パネルに表示されたQRコードから、モバイル端末でもヘルプ情報の検索や確認ができる

#### 2. 「リモートアシスタンス」で、オペレーターがご案内

- 自己解決できないときは、カスタマーコンタクトセンターのオペレーターが対応
- カスタマーコンタクトセンターのオペレーターとお客様が複合機の操作パネルを共有し、操作方法やお困りごとの解決までわかりやすく案内

### 複合機の状態を毎日見守り


お客様の複合機と当社のEPシステム\*をインターネットで結び、メーターカウントの自動確認、消耗品の自動配送、日々の状態の監視、故障時の自動通知などを実施。複合機管理者の方の手間を軽減し、安心してお使いいただけるようにサポートします。

\* 利用地域などにより、提供するサービスの内容が異なる場合があります。詳細は当社営業担当にご確認ください。

\* EPサービスをご利用いただくには、お申し込みが必要です（無償）。

### デバイス設定バックアップサービス

常に最新の設定情報をクラウド上のサーバーにバックアップしておけるサービス。不測の事態に備えて、安心して複合機をご利用いただけます。



\* 当サービスをご利用いただくには、お申し込みが必要です（無償）。



多彩な後処理オプション

コンパクトな新フィニッシャーで3Way排紙

本体内に装着可能なフィニッシャー A3。サイドトレイ\*と組み合わせて、最大3か所に排紙が可能になります。排紙時に点灯してお知らせする工夫がされている他、稼働音を低減した静音設計です。

\* オプション。

針なしステープル\*<sup>1</sup>

10枚\*<sup>2</sup>までの1か所とじに加え、2か所とじにも対応。

\*1: フィニッシャー B5 の場合。  
\*2: 80 g/m<sup>2</sup>以下。

インナー排出トレイ\*+サイドトレイ\*で3Way排紙

インナー排出トレイ\*とサイドトレイ\*を装着することにより、コピー、ファクス、プリントの各機能別に3か所からの排紙が可能。大切な受信ファクスは見逃さず、出力した用紙はさっと取り出すことができます。

\* オプション。



※ インナー排出トレイは各種フィニッシャーと同時装着はできません。



		フィニッシャー A3	フィニッシャー B4/B5+中とじユニット	
			B4	B5
ステープル	針あり	50枚* <sup>1</sup>		
	針なし	—	—	10枚* <sup>2</sup>
パンチ	パンダー用の穴あけ処理に	—	2/4穴* <sup>3</sup>	
中とじ/二つ折り	カタログや小冊子制作に	—	○* <sup>4</sup>	

\*1: A4サイズ。フィニッシャーA3は、B4以上では30枚まで。  
\*2: 80 g/m<sup>2</sup>以下。  
\*3: フィニッシャー B/パンチユニット2/4穴が必要。  
\*4: フィニッシャー B中とじユニットが必要。フィニッシャー B4/B5では中とじ、二つ折り時は折らずに折り目をつけます。

用途にあわせて自由な組み合わせ

●: 標準 ○: オプション

		コピー	プリント	ファクス	スキャン	自動両面原稿送り装置		標準トレイ
						1パス両面	両面	
Apeos 3061 / Apeos 2561	Model-PFS-4T-B	●	●	●	●	●	—	4段
	Model-PFS-4T	●	●	●	●	—	●	4段
	Model-PF-4T	●	●	●	○	—	●	4段
	Model-P-1T	●	●	○	○	—	○	1段
Apeos 2061	Model-PF-1T	●	●	●	○	—	●	1段
	Model-P-1T	●	●	○	○	—	○	1段

おすすめ構成



FUJIFILM

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社  
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

fujifilm.com/fb

●本商品は、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目的として施行された「グリーン購入法」の「判断基準」に適合しています。●富士フイルムビジネスイノベーションは、気候変動への対応と資源循環の促進を通じて環境課題の解決に貢献する企業を目指します。●当社は、国際エネルギー効率化プログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー効率化プログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●本商品はエコマーク認定商品です。●一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。●FUJIFILM、FUJIFILMロゴ、およびFUJIFILM iWproは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。●Apeos、DocuWorks、Working Folderは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、Windows Server、Azure、Microsoft Entra、Active Directory、Microsoft Edge、Excel、OneDrive、PowerPoint、SharePointおよびMicrosoft Teamsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国およびその他の国における登録商標です。●Apple、AirPrint、AirPrintロゴ、Mac、macOS、OS Xは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。●Adobe、Adobeロゴ、PostScript、PostScriptロゴは、米国およびその他の国におけるAdobeの登録商標または商標です。●Android、Google、Googleドライブ、Google Playは、Google LLCの商標または登録商標です。●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。●QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。なお、本文中では必ずしも商標表示(®、TM)を付記していません。●記載内容および商品の仕様、外観等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お問い合わせは  
0120-27-4100

受付時間: 土、日、祝日および当社指定休業日に除く9時~12時、13時~17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。※お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ...