

A4モノクロプリンター

ApeosPort® Print 3410SD



モノクロ



A4



34 ppm



Wi-Fi

Print



コンパクト&軽量、無線LAN標準対応。
デスクサイドで手軽に使えるA4モノクロプリンター

コンパクト&ハイパフォーマンス

- 幅355×奥行333*1×高さ215*2 mm、重さ8.1 kgのコンパクト&軽量設計。デスクサイドをはじめ、机の下や共通棚など空きスペースにも設置可能です。
- モノクロ34枚/分*3、ファーストプリント時間は8秒の高速プリント。
- 標準の250枚の給紙トレイは、A4からA6の定形サイズに加え、非定形サイズにも対応し、幅広い用途に応えます。
- 無線LAN標準対応。モバイル端末からの印刷に便利なWi-Fi Direct®にも対応。さらにイーサネットや手軽に接続できるUSBもサポート。さまざまな環境に柔軟に対応します。

*1: A4サイズセット時は373 mm。

*2: 突起部含まず。

*3: A4、同一原稿連続出力時。

セキュリティ


- 機密印刷機能により、重要文書などの出力物の取り間違いや放置を抑制します。
- ユーザー認証や機能制限により、機器の利用を制限することができます。
- 本体内のメモリーに一時的に保存されたすべてのデータを消去することができます。

シンプルながら使いやすい

- 操作パネルからプリンターの状態確認や設定ができます。また、Webブラウザを利用した機器管理機能にも対応しています。
- スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末から、AirPrint、Mopria® Print Serviceを利用したプリントにも対応しています。
- 消耗品の交換も、トレイや手差しへの用紙補給も本体機器の前面から簡単に操作できます。消耗品や用紙切れなど、Eメールでアラートを送信する便利な機能に対応しています。

環境にも配慮

- 自動両面印刷機能に標準対応。「ページ集約」機能と組み合わせて使用することで、さらに用紙を節約することができます。
- 用紙やトナーを節約するためのエコモードで、あらかじめ環境にやさしい設定にしておくことができます。



ApeosPort Print 3410SD の主な仕様

基本機能

項目		内容
形式		デスクトップ
プリント方式		レーザー方式
ウォームアップ時間*1		87 秒 (室温23℃±5℃)
連続プリント速度*2	片面印刷時	A4: 34 枚/分
	両面印刷時	A4: 17 ページ/分
ファーストプリント時間*3		A4: 8 秒
解像度		2400 Image Quality (2,400相当×600 dpi)、1200 Image Quality (1,200相当×600 dpi)、600 × 600 dpi、300 × 300 dpi
用紙サイズ*4	標準トレイ	A4、レター、リーガル、B5、A5、A6 ユーザー定義用紙 (幅 105 ～ 216 × 長さ 148 ～ 356 mm)
	手差しフィーダー	A4、レター、リーガル、B5、A5、A6、ハガキ (100×148 mm)、 ユーザー定義用紙 (幅 98 ～ 216 × 長さ 148 ～ 356 mm)
	オプション	-
	両面印刷	A4、レター、リーガル
用紙坪量	像欠け	先端 / 後端 / 左右 5mm
	標準トレイ	60 ～ 105 g/m ²
	手差しフィーダー	60 ～ 200 g/m ²
	オプション	-
給紙容量*5	両面印刷	60 ～ 105 g/m ²
	標準	標準: 250枚、手差しフィーダー: 1枚
	オプション	-
出力トレイ容量*5	最大	251 枚 (標準)
		150 枚
両面機能		標準
メモリー容量		256 MB
搭載フォント		欧文93書体(PCL)
ページ言語/エミュレーション		ー (ホストベース)
対応OS*6	標準ドライバ	Windows 11 (64ビット)、 Windows Server 2019 (64ビット)、 Windows Server 2016 (64ビット)
	Air Print	Mac OS 12 / 11
インターフェイス		Ethernet 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、 IEEE 802.11b / g / n
電源		AC100 V±10 %、15 A、50/60 Hz共用
騒音 (本体のみ)		稼働時: 53dB (A)
エネルギー消費効率*7		98 kWh/年、区分: プリンター C
外形寸法		幅 355 × 奥行 333*8 × 高さ 215*9 mm
質量		8.1 kg*10
使用環境		温度: 10 ～ 32 ℃、湿度: 8 ～ 80 % (結露による障害は除く)*11

*1: 当社測定基準による測定値。ご使用条件、画質制御によってはさらに時間がかかる場合があります。*2: 同一原稿連続プリント時。用紙種類、サイズやプリント条件によっては速度が低下します。また、画質調整のため、速度が低下する場合があります。*3: ISO/IEC 24734に基づいた測定。*4: 本体給紙トレイにて、印刷動作が始まってから1枚目の用紙が排出されるまでの時間。数値は出力環境によって異なります。*5: 推奨用紙をご使用ください。用紙の種類(紙質、サイズ等)によっては、正しく印刷できない場合があります。*6: 最新の対応OSについては、ダウンロードサービスをご覧ください。*7: 省エネ法(平成25年3月1日付)で定められた測定方法による数値。*8: A4サイズセット時は373 mm。*9: 突起部含まず。*10: 消耗品、電源コード等の同梱品を含む。*11: 温度が32℃の時は湿度45%以下、湿度が80%の時は温度25.5℃以下でご使用ください。

商品/消耗品

本体/オプション

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
ApeosPort Print 3410SD	NL300086	オープン価格	
地震対策キット	EL300928	6,300 円	デスクトップ設置用、ベルト固定タイプ

消耗品

商品名	商品コード	標準価格(税別)	備考
ブラック大容量トナーカートリッジ	CT203481	14,400 円	約3,000ページプリント可能*
ブラック大容量(6K)トナーカートリッジ	CT203526	24,300 円	約6,000ページプリント可能*
ブラックイメージングユニット	CT351281	6,900 円	約12,000ページプリント可能*

*: JIS0/IEC 19752に基づき、A4サイズ、片面連続印刷した場合、実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙種類、使用環境などや、本体の電源ON/OFFにともなう初期化動作やプリント品質保持のための調整動作などにより大きく異なることがあります。

FUJIFILM

富士フイルム ビジネス イノベーション株式会社
〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

fujifilm.com/fb


お問い合わせは

0120-27-4100

受付時間: 土、日、祝日および当社指定休業日を除く9時～12時、13時～17時。フリーダイヤルは、海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。*お話の内容を正確に把握するため、また像に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

●ApeosPort Print 3410SDは、環境負荷の低減に役立つ物品・役務の推進・普及を目指して施行された「グリーン購入法」のプリンタに対する「判断基準」に適合しています●富士フイルムビジネスイノベーションは、環境保全の重要性を認識し、リサイクルの推進に積極的に取り組んでおります。●当社は、国際エネルギースタートアッププログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタートアッププログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。●記載内容及び商品の仕様、外觀等は改良のため、予告なく変更する場合があります。また、商品の色調はフィルム、印刷インクの性質上、実際の色とは異なって見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。●FUJIFILM、およびFUJIFILMロゴは富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。●ApeosPortは、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社の登録商標または商標です。●Microsoft、Windows、Windows Serverは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国および、その他の国における登録商標です。●Mac、macOS、OS X、AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。●Wi-Fi Directは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●Mopriaは、Mopria Allianceの登録商標です。●その他の社名、または商品名等は、それぞれ各社の商標、または登録商標です。●一般財団法人VCCI協会の基準に基づくクラスB情報技術装置です。



 注意	〈安全にお使いいただくために〉
	●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源、電圧でお使いください。 ●アース接続を確実に行ってください。故障や漏電の場合、感電する恐れがあります。

〈複製禁止事項〉 法律で複製を禁止されているものは次のとおりですので、ご注意ください。●国内外の紙幣、貨幣、政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。●未使用の郵便切手、郵便はがき (日本郵便製) など。●法律等で規定されている証紙類。●著作権の目的となっている著作物 (書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など) は個人的にまたは家庭内その他、これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。

この商品に対するお問い合わせは、下記の営業担当へ…
この印刷物は環境に配慮した用紙を使用しています。この印刷物の内容は2025年11月現在のものです。 DGE-1453 2301-4